

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 32/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8,9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Nuolydžio kampas	0,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 4	279810 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500