

**Garant****Sriegimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 60/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Darbinės dalies ilgis $L_3$	16,3 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Vidinis aušinimas	taip
= atraminė plokštelė 1,5°	272620 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Kakliuko plotis $L_4$	25 mm
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Užveržimo varžtas	272500
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272620 1,5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500