

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 32/16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Standartiniams sriegiams M20×2,5; M22×2,5 ir M24×3.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 5
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	10,3 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX10

674248 TX10

Užveržimo varžtas Tipas 5

279810 5

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200