

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 12/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	6,35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 6
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Nuolydžio kampas	2,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 6	279810 6
---------------------------	----------

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200