

**Garant****Sriegimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 12/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Koto dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	272600 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Bendras ilgis L	83 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

**Priedai**

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272600 1,5
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Užveržimo varžtas	272500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500