

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 40/16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 5
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 5	279810 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200