

**Garant****Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Techninis aprašymas**

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Koto dydis	25 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	272610 1,5
Bendras ilgis L	153 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

**Priedai**

Užveržimo varžtas	272500
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272610 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 1	279824 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500