

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 26/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Modelis:**  
**Su fiksuotu nuolydžio kampu. VHM kotas**  
**Su vidiniu aušinimu.**

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	6,35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 6
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Nuolydžio kampas	2,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

674248 TX6

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

Užveržimo varžtas Tipas 6

279810 6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200