

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 170/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokšte 1,5°.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 3
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	21,5 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Vidinis aušinimas	taip
= atraminė plokštelė 1,5°	272626 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 2
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Kakliuko plotis L_4	32 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	279824 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Užveržimo varžtas Tipas 3	279810 3
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272626 1,5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500