

Garant**Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

= atraminė plokštelė 1,5°	272610 1,5
Koto dydis	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	173 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272610 1,5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas	272500
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500