

Garant

eco tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis L_4 : 16 mm

Galvutės ilgis L_1 : 27 mm

Bendras ilgis L: 74 mm

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei: 279810 2

= atraminė plokštelė 1,5°: 272600 1,5

Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas: 279824 1

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Galvutės ilgis L_1	27 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1

= atraminė plokštelė 1,5°	272600 1,5
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 2
tinka plokštėms, kurių dydis	16 mm
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272600 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas	272500
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10