

Garant**Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 25/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

= atraminė plokštelė 1,5°	272616 1,5
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 3
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Koto dydis	25 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 2
Bendras ilgis L	155 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Atraminė plokštė tekimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272616 1,5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Užveržimo varžtas Tipas 3	279810 3
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	279824 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500