

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 31/9,3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9,3 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 7
Bendras ilgis L	97 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Nuolydžio kampas	2,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 7	279810 7
---------------------------	----------

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX5

674248 TX5

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200