

Garant

**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 130, Virbo
Ø d1: 27mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300985 27
GTIN	4045197285461
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	33 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	27

Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L_3 su tvirtinimo žiedu	21 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing 50$ mm	309840 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko $\varnothing 50$ mm	309860 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7s sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
	308650 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm

309860 27

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm

309840 27

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm

309870 27

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50