

Garant
Sriegimo plokštelių rinkinys, dydis 16, HB7010, Tipas: ER

Užsakymo data

Užsakymo numeris	271900 ER
GTIN	4045197370969
Produktų klasė	21J

Aprašymas
Turinys:

Pilnas profilis, metrinis 60°: Nr. 270700 dyd. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Dalinis profilis, metrinis 60°: Nr. 270740 dyd. 0,5-1,5; 1,75-3

Visas profilis, BSW 55°: Nr. 270800 dyd. 14; 11

Techninis aprašymas

Apdirbimo kryptis	dešininė
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSW-LH
Kietlydinys	HB7010

Produkto rūšis

Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Priedai

Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 3 mm	270700 3
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 1,25 mm	270700 1,25
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 1 mm	270700 1
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 1,5 mm	270700 1,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 2,5 mm	270700 2,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė Žingsnis 2 mm	270700 2