

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 43/9,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Modelis:**

**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	9,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Bendras ilgis L	109 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Nuolydžio kampas	2,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5

674248 TX5

Užveržimo varžtas Tipas 7

279810 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200