

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5°, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 32/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Modelis:**  
**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	8,9 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Nuolydžio kampas	0,5 laipsniai
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 4	279810 4
---------------------------	----------

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500