

Garant**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 200, Virbo Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301010 32
GTIN	4045197285577
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	38 mm
Virbo Ø d ₁	32 mm

Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	24 mm
Išorinis Ø D	58 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Laikiklis	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
	308615 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309870 32

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309860 32

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50