

**HOLEX®****Frezavimo galvūčių įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 27 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301020 27
GTIN	4045197145673
Produktų klasė	32A

**Aprašas****Aprašymas:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, specialus raktas Nr. 309840.

Norma: DIN 6357

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: A

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min<sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6 µm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 40 mm

Išorinis Ø D: 58 mm

Užmaunamos frezos ilgis L<sub>4</sub>: 21 mm

Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860: 27

tinkamas specialus raktas 309840: 27

**Techninis aprašymas**

Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
tinkamas specialus raktas 309840	27
Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm
Užmaunamos frezos ilgis $L_4$	21 mm
Išorinis $\varnothing D$	58 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC

## Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309860 27
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
	308760 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308810 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
	308670 40M

Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308830 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309860 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40