

HOLEX®**Frezavimo galvūčių įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 32 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301020 32
GTIN	4045197145680
Produktų klasė	32A

Aprašas**Aprašymas:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, specialus raktas Nr. 309840.

Norma: DIN 6357

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: A

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6 µm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 50 mm

Išorinis Ø D: 78 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 24 mm

Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860: 32

tinkamas specialus raktas 309840: 32

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L_4	24 mm
Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860	32
Virbo $\varnothing d_1$	32 mm
tinkamas specialus raktas 309840	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis $\varnothing D$	78 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC

Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 40 mm	309860 40
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308820 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308810 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32

Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308830 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40