

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 120/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13,4 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	272630 1,5
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Kakliuko plotis L_4	20 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	272500
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272630 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500