

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 60/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokšte 1,5°.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	16,3 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Vidinis aušinimas	taip
= atraminė plokštelė 1,5°	272630 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Kakliuko plotis L_4	25 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272630 1,5
Užveržimo varžtas	272500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500