

Garant**Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR, Nuolydžio kampas: 4,5 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:**

Kairiniam išoriniam sriegiui (EL) ir dešininiam vidiniam sriegiui (IR).

Paskirtis:

Stabilių matmenų sriegių gamybai. Naudojamos kartu su sriegimo plokštelėmis Nr. 270700 – 271900.

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Nuolydžio kampas	4,5 laipsniai
Kampas pagal grafiką	HEMO production 150/200
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
skirta plokštės dydžiui L	16 mm
Paskirtis	kairinė

