

Garant

Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams ER/IL, Nuolydžio kampas: 4,5 laipsniai



Užsakymo data

Užsakymo numeris	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Modelis:

Dešininiam išoriniam sriegiui (ER) ir kairiniam vidiniam sriegiui (IL).

Paskirtis:

Stabilių matmenų sriegių gamybai. Naudojamos kartu su sriegimo plokštelėmis Nr. 270700 – 271900.

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Nuolydžio kampas	4,5 laipsniai
Kampas pagal grafiką	HEMO production 150/200
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
skirta plokštės dydžiui L	16 mm
Paskirtis	dešininė

