

**LOCTITE****Momentiniai klijai, 3 g, Gamintojo ID: 401**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083351 401
GTIN	4100630295930
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

**Modelis:**

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

**Paskirtis:**

Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms, pvz., plastikams, elastomerams, metalams, labiausiai **popieriui, kartonui, medienai, odai** ir **audiniams**.

**Pastaba:**

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 401
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Atsparumas šlyčiai	20 N/mm <sup>2</sup>
Kietumas tempiant pagal	3 - 10 s
Dinaminis klampumas	70 - 110 mPas

Laikymo temperatūra	2 °C
Spalva	skaidri
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Dėžė
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	Oda
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	Elastomeras
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Pavojingumo klasė	9
Tankis	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Forma	skyst.
Temperatūros ribos	-40 °C
Užpildymo kiekis	3 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	3 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai