

LOCTITE**2K klijai, Gamintojo ID: 3090**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083371 3090
GTIN	4058093009079
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.

Ilgai ir tvirtai sujungti skirtingas medžiagas, pvz., medį, metalą, kietą plastiką ir stiklą. Didelis atsparumas kirpimui ir skutimui. 2K cianakrilatas labai gerai užpildo tarpus (iki 5 mm) ir greitai sukietėja. **Tinka naudoti virš galvos ir vertikaliems paviršiams.**

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	15,1 N/mm ²
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 3090
Dinaminis klampumas	18000 mPas
Apdirbimo laikas	90 s
Stipris tempiant	28 N/mm ²
Savybė	įsitraukia
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo

Forma	skyst.
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Spalva	skaidri
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Oda
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	akytos medžiagos
UN numeris	UN3334
Temperatūros ribos	-20 °C
Pavojingumo klasė	9
Laikymo temperatūra	2 °C
Užpildymo kiekis	10 g
Kietis pagal šorą	79
Apdirbimo temperatūra	5 - 30 °C
Tankis	1,05 g/cm ³
Darbinis kietumas pagal	24 min
Kietumas tempiant pagal	1,5 - 3 min
maksimalūs tarpo matmenys	5 mm
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai