

Garant**Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR, Nuolydžio kampas: 0,5 laipsniai****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 272610 0,5 |
| GTIN | 4045197368744 |
| Produktų klasė | 21J |

Aprašymas**Modelis:**

Kairiniam išoriniam sriegiui (EL) ir dešininiam vidiniam sriegiui (IR).

Paskirtis:

Stabilių matmenų sriegių gamybai. Naudojamos kartu su sriegimo plokštelėmis Nr. 270700 – 271900.

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Nuolydžio kampas | 0,5 laipsniai |
| Kampas pagal grafiką | TS 63 |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Išorinis |
| skirta plokštės dydžiui L | 16 mm |
| Paskirtis | kairinė |

