

Garant

Frezavimo galvūčių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 50, trumpa, Virbo Ø d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301090 40
GTIN	4045197285768
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- su 4 aušinimo kanalais.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Su 4 srieginėmis kiaurymėmis frezavimo galvutėms tvirtinti pagal DIN 2079.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Virbo Ø d ₁	40 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	89 mm
Užspaudimo Ø D ₁	40 mm
Laikiklis	SK 50, trumpa
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	nerakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308620 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308740 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308600 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308610 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308765 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308790 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308615 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308640 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 50	308660 50