

**CCMW 09T308, KBN35M, Tipas: MET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265642 MET
GTIN	4960664543984
Produktų klasė	25H

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų forma	MET
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		