

**DCMW 070202, KBN05M, Tipas: ME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265656 ME
GTIN	4960664598953
Produktų klasė	25H

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN05M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,08 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm

Pjovimo briaunų forma	ME
Kietlydinys	KBN05M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN05M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		