

**CCMW 09T304, KBN35M, Tipas: MET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265636 MET
GTIN	4960664543977
Produktų klasė	25H

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	MET
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		