

Garant**Nupjovimo plokštelė dešinin., HB7135, įpjovos plotis w: 3,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273160 3,1
GTIN	4045197143280
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3,1 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7135
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	dešininiai
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
INOX <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		