


**CCMW 060208, KBN25M, Tipas: ME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265620 ME
GTIN	4960664528790
Produktų klasė	25H

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	ME
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Pastūma f	0,08 - 0,15 mm/aps,
Kietlydinys	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 060208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		