

Garant**Nupjovimo plokštelė dešinin., HB7135, įpjovos plotis w: 4,1 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273160 4,1 |
| GTIN | 4045197143297 |
| Produktų klasė | 21J |

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Įpjovos plotis w | 4,1 mm |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,12 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Įpjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7135 |
| Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | dešininiai |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | M |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |