



Akumuliatorinis / elektrinis radijas, Tipas: M18RC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, nuo drėgmės apsaugotas (IP54) radijas statyboms, naudojamas tiek prijungus prie tinklo, tiek ir su akumuliatoriumi.

- **Milwaukee 18 V akumuliatorių įkrovimo funkcija.**
- **Bluetooth funkcija, veikianti 30 m spinduliu.**
- **12 V USB išvadas mobiliesiems telefonams įkrauti arba eksploatuoti nešiojamiesiems garso prietaisams.**
- **Eksploatavimas su Milwaukee 18 V akumuliatoriais arba 230 V tinklo įtampa.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Yra tinklo kabelis, 2 baterijos, AUX jungties kabelis, be akumuliatorių.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Aukštis	381 mm

Ilgis	304 mm
Svoris	7,7 kg
Gamintojo pavadinimas	M18RC-0
Plotis	304 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Akumuliatorių kiekis	0
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Radijas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC