


DCMW 11T302, KBN25M, Tipas: MET

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265682 MET
GTIN	4960664529216
Produktų klasė	25H

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Pjovimo briaunų forma	MET
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Kietlydinys	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		