


**CCMW 09T308, KBN35M, Tipas: ME**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265642 ME
GTIN	4960664543960
Produktų klasė	25H

**Aprašymas**
**Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo briaunų forma	ME
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm

Pastūma f	0,08 - 0,15 mm/aps,
Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		