

Garant**Atraminų plokštelių rinkinys, Tipas: IR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272650 IR
GTIN	4045197371706
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Turinys:**

10 vnt.: Nr. 272620
dyd. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2x1,5; 2,5; 3,5; 4,5
Nr. 272624 dyd. S

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Apdirbimo kryptis	dešininės
skirta plokštės dydžiui L	16 mm
Produkto rūšis	Atraminė plokštelė

Priedai

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 0,5 laipsniai	272620 0,5
	272620 2,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 2,5 laipsniai

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas -1,5 laipsniai

272620 -1,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 4,5 laipsniai

272620 4,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai

272620 1,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas -0,5 laipsniai

272620 -0,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 0 laipsniai

272620 0

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 3,5 laipsniai

272620 3,5

Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 5 laipsniai

272624 5