

**DCMW 070204, KBN25M, Tipas: MET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265664 MET
GTIN	4960664529193
Produktų klasė	25H

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min

Pjovimo briaunų forma	MET
Kietlydinys	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		