

Garant**Nupjovimo plokštelė kairin., HB7035, įpjovos plotis w: 5,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273200 5,1
GTIN	
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5,1 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	kairiniai
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		