

**Garant****Nupjovimo plokštelė kairin., HB7135, Įpjovos plotis w: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273210 2,2
GTIN	4045197143358
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	2,2 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7135
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	kairiniai
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		