

Garant
Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 19/3,1 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273551 19/3,1
GTIN	4045197698940
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su raktu Nr. 279850 1 plokštelėms pakeisti.

galima atpjauti pagal ašį; ne

kai maksimalus ruošinio Ø: 45 mm

Plotis b₂: 2,35 mm

Aukštis h₁: 15,7 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 86 mm

maksimalus įpjovos gylis t_{maks.}: 20 mm

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	19 mm
Plotis b ₂	2,35 mm
Įpjovos plotis w	3,1 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	45 mm
Aukštis h ₁	15,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	86 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	20 mm
Paskirtis	neutral.

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis