

Garant**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
26/3,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273560 26/3,1
GTIN	4045197587534
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984–273994 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	26 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	75 mm
Įpjovos plotis w	3,1 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	37,5 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

