

**Garant**
**Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 26/2,2 mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273551 26/2,2 |
| GTIN             | 4045197698957 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas**
**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su raktu Nr. 279850 1 plokštelėms pakeisti.

galima atpjauti pagal ašį; ne

kai maksimalus ruošinio Ø: 50 mm

Plotis b<sub>2</sub>: 1,6 mm

Aukštis h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 110 mm

maksimalus įpjovos gylis t<sub>maks.</sub>: 25 mm

**Techninis aprašymas**

|   |          |
|---|----------|
| Peilio aukštis h <sub>5</sub>               | 26 mm    |
| kai maksimalus ruošinio Ø                   | 50 mm    |
| Plotis b <sub>2</sub>                       | 1,6 mm   |
| Įpjovos plotis w                            | 2,2 mm   |
| Aukštis h <sub>1</sub>                      | 21,4 mm  |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>             | 110 mm   |
| maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub> | 25 mm    |
| Paskirtis                                   | neutral. |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vidinis aušinimas         | ne              |
| galima atpjauti pagal ašį | ne              |
| Produkto rūšis            | Įpjovimo peilis |