

**Garant**
**Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 26/3,1 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273551 26/3,1
GTIN	4045197698964
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su raktu Nr. 279850 1 plokštelėms pakeisti.

galima atpjauti pagal ašį; ne

kai maksimalus ruošinio Ø: 75 mm

Plotis b<sub>2</sub>: 2,35 mm

Aukštis h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 110 mm

maksimalus įpjovos gylis t<sub>maks.</sub>: 25 mm

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3,1 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	75 mm
Plotis b <sub>2</sub>	2,35 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	21,4 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	25 mm
Paskirtis	neutral.

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis