

**Garant**
**CCGT 120404 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: N**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265827 N
GTIN	4045197644473
Produktų klasė	21L

**Aprašymas**
**Modelis:**

**PKD** – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Neutralus, be drožlialaužio.

**Paskirtis:**

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: N

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant aliuminį < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 1500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant aliuminį < 10% Si	300 - 2000 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant G(C)FK	150 - 600 m/min

Pjovimo briaunų forma	N
Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 1500 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,03 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120404 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui