

Garant**VCGT 110301 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265872 TWF
GTIN	4045197452801
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Glotniajam apdirbimui, aštrios pjovimo briaunos lemia mažesnes pjovimo jėgas.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK: 400 - 900 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min
Kampo spindulys	0,1 mm

Pjovimo briaunų forma	TWF
Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110301 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui