


VBGW 160404, KBN05M, Tipas: ME

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265736 ME |
| GTIN | 4960664599264 |
| Produktų klasė | 25H |

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN05M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,08 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjovimo briaunų forma | ME |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 200 m/min |
| Pastūma f | 0,08 - 0,15 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | KBN05M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | CBN |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGW 160404 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Produkto pavadinimo požymis | KBN05M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |