

Garant**CCGT 120404 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265827 TWF
GTIN	4045197449009
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Glotniajam apdirbimui, aštrios pjovimo briaunos lemia mažesnes pjovimo jėgas.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWF

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 1 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK: 400 - 900 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo briaunų forma	TWF
Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120404 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui