

Garant**VCGT 160402 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265892 TWM
GTIN	4045197452870
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Universaliam naudojimui, tvirtos pjovimo briaunos dideliame našumui pasiekti.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWM

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 2200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min

Pjovimo briaunų forma	TWM
Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 2200 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160402 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui